

Varillas De Ptfе Rellenas De Grafito Personalizadas Para Aplicaciones Industriales Avanzadas

Número de artículo: PL-07



Introducción

Varillas de PTFE rellenas de grafito de alto rendimiento para juntas, cojines y aislantes. Resistencia al desgaste superior, autolubricación e inercia química. ¡Solicite un presupuesto hoy mismo!

[Aprende más](#)

Propiedad	Unidad	Valor estándar
Densidad relativa	g/cm ³	2,14 ~ 2,3
Temperatura de ablandamiento	°C	317 ~ 327
Resistencia a la tracción	Mpa	13,72 ~ 34,3
Elongación	%	150 ~ 400
Resistencia a la compresión	kg/cm ²	12
Resistencia al desgaste (Taber)	mg/1000 ciclos	6,4
Dureza Shore	Shore D	D50 ~ 55
Módulo de flexión	10 ³ kg/cm ²	3,5 ~ 6,3