

Cintas Selladoras De Ptfе Personalizadas Para Aplicaciones Industriales Y De Alta Tecnología

Número de artículo: PL-05



Introducción

La cinta selladora de PTFE de KINTEK ofrece una protección superior contra fugas, resistencia química y rendimiento a altas temperaturas para aplicaciones industriales. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

Dimensiones (Ancho x Espesor)	Longitud Aprox. por Rollo	Dimensiones (Ancho x Espesor)	Longitud Aprox. por Rollo
6 mm x 3 mm	~335 m	20 mm x 3 mm	~100 m
6 mm x 5 mm	~192 m	20 mm x 4 mm	~74 m
8 mm x 3 mm	~251 m	20 mm x 5 mm	~57 m
8 mm x 5 mm	~144 m	25 mm x 3 mm	~80 m
10 mm x 3 mm	~201 m	25 mm x 5 mm	~46 m
10 mm x 4 mm	~147 m	30 mm x 3 mm	~67 m
10 mm x 5 mm	~115 m	30 mm x 4 mm	~49 m
12 mm x 3 mm	~167 m	30 mm x 5 mm	~38 m
12 mm x 5 mm	~96 m	40 mm x 3 mm	~50 m
15 mm x 3 mm	~134 m	40 mm x 5 mm	~29 m
15 mm x 5 mm	~77 m	50 mm x 3 mm	~40 m
		50 mm x 5 mm	~23 m