

# Placas De Evaporación Poco Profundas De Ptfé A Medida Para Diversas Aplicaciones

Número de artículo: PL-1002



## Introducción

Plato de evaporación poco profundo de PTFE de gran pureza para laboratorio. Resistente a los productos químicos, antiadherente, ideal para la evaporación de muestras. Tamaños personalizados disponibles. Haz tu pedido

[Aprende más](#)

| Especificación         | Diámetro exterior del fondo (mm) | Diámetro interior de la boca (mm) | Altura total (mm) | Espesor del fondo (mm) | Espesor de pared (mm) |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Tipo superficial 20 mm | 20                               | 15                                | 10                | 5                      | 2.5                   |
| Tipo superficial 30 mm | 30                               | 25                                | 10                | 5                      | 2.5                   |
| Tipo superficial 40mm  | 40                               | 30                                | 10                | 5                      | 5                     |
| Tipo superficial 50mm  | 50                               | 40                                | 10                | 5                      | 5                     |
| Tipo superficial 60mm  | 60                               | 50                                | 10                | 5                      | 5                     |
| Tipo superficial 70mm  | 70                               | 60                                | 10                | 5                      | 5                     |
| Tipo superficial 80mm  | 80                               | 70                                | 10                | 5                      | 5                     |
| Tipo superficial 90mm  | 90                               | 80                                | 10                | 5                      | 5                     |
| Tipo superficial 100mm | 100                              | 90                                | 10                | 5                      | 5                     |